



Magfúrógép, Típus: MAB1300



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 076535 MAB1300 |
| GTIN | 4250187507151 |
| Árucikk kategória | 07E |

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Legerősebb mágneses magfúrógép a piacon 2300 Wattos motorral, **magfúrógép Ø 130 mm-ig és menetvágás M42-ig.** Motor nagy fordulatszám tartománnyal (30 – 550 1/perc), 3 tekercses mágnes az extrém nagy tartóerő érdekében. Új ellentartó a magfúróról spirálfúróra való egyszerű átszerelés érdekében. **Servo rásegítés** a szinte erőkifejtés nélküli fúrás érdekében. **Magfúró Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, fogásmélység 55 mm. **Menetfúró adapter** M20 / M24 / M27.

Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű fokozatmentes fordulatszám-szabályozás minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárak, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**

- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Max. dörzsárazás Ø | 50 mm |
| Gyártó jelölése | MAB1300 |
| Mágnestalp szélessége | 360 mm |
| Szerszámbefogó mérete | 19 mm, 32 mm Weldon |
| Súly | 51 kg |
| Munkalöket | 310 mm |
| Maximális menetfúrás Ø acélban | M42 mm |
| Hossz | 495 mm |
| Szerszámbefogó alakja | MK4 |
| Szélesség | 255 mm |
| Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 50 - 120 min ⁻¹ |
| Magasság | 560 mm |
| Max. süllyesztés Ø | 80 mm |
| Maximális csigafúró Ø acélban | 45 mm |
| Mágnestalp hossza | 120 mm |
| Fordulatszám-tartomány 3. fokozat | 130 - 350 min ⁻¹ |
| Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 30 - 80 min ⁻¹ |
| Fordulatszám-tartomány 4. fokozat | 210 - 550 min ⁻¹ |
| Teljesítményfelvétel | 2300 W |
| Maximális magfúrás Ø acélban | 130 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Csomagolás | Szállítókosár |
| Termék fajtája | Magfúrógép |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 25 mm | 118780 25 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 26 mm | 118780 26 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 15 mm | 118780 15 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 21 mm | 118780 21 |
| Magfúró készlet HSS | 118825 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 19 mm | 118780 19 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 14 mm | 118780 14 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 24 mm | 118780 24 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 16 mm | 118780 16 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 18 mm | 118780 18 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 17 mm | 118780 17 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 22 mm | 118780 22 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 20 mm | 118780 20 |
| Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 23 mm | 118780 23 |