



Magfúrógép, Típus: MAB825



Rendelési adatok

Rendelés száma	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Erőgép nehéz felhasználáshoz. Magfúró max. Ø 100 mm-ig. **Menetvágás maximum M30-ig** a mellékelt adapterek segítségével. MK3-szerszámbefogó **kulcs nélküli gyorscserés fúrórendszerrel.** Hővédelem és megcsúszó tengelykapcsoló védi a gépet és a szerszámot.

A motor a 4 hajtóműfokozattal és teljeshullámú elektronikával és nyomatékkekapcsolással optimális fordulatszám beállítást tesz lehetővé teljesítményvesztés nélkül. **Magfúró Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, fogásmélység 55 mm; **menetfúró adapter M20 / M24 / M27.**

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Szerszámbefogó alakja	MK3
Gyártó jelölése	MAB825
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	65 - 175 min ⁻¹
Szélesség	240 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	31,75 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	40 - 110 min ⁻¹
Max. dörzsárazás Ø	31,75 mm
Szerszámbefogó mérete	19 mm, 32 mm Weldon
Hossz	370 mm
Maximális magfúrás Ø acélban	100 mm
Súly	25 kg
Munkalöket	255 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M30 mm
Fordulatszám-tartomány 3. fokozat	140 - 360 min ⁻¹
Mágnestalp szélessége	220 mm
Max. süllyesztés Ø	50 mm
Teljesítményfelvétel	1800 W
Fordulatszám-tartomány 4. fokozat	220 - 600 min ⁻¹
Magasság	475 mm
Mágnestalp hossza	110 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoffer
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
--	-----------

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Magfúró készlet HSS	118825
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20