



Magfúrógép, Típus: MABASIC200



Rendelési adatok

Rendelés száma	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Egyfokozatú mágneses magfúrógép max. 32 mm furat Ø-höz. 19 mm (3/4 col) Weldon befogóval.

Tartalom:

Inkluzív koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**
- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Súly	12 kg
------	-------

Teljesítményfelvétel	900 W
Mágnestalp szélessége	168 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Hossz	260 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	450 min ⁻¹
Magasság	360 mm
Munkalöket	160 mm
Gyártó jelölése	MABASIC200
Maximális magfúrás Ø acélban	32 mm
Szélesség	160 mm
Mágnestalp hossza	84 mm
Szerszámbefogó mérete	19 mm Weldon
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Magfúrógép

Tartozék

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Magfúró készlet HSS	118825
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14

Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Magfúró, HMFogásmélység 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19