



Magfúrógép SB, Típus: MAB525



Rendelési adatok

Rendelés száma	076536 MAB525
GTIN	4250187513701
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Magfúrógép **Swivel Base** funkcióval, **bekapcsolt mágnes melletti beállítási lehetőséggel.** Akár 20°-os billentési tartomány mindkét oldalra és fokozatmentes beállítás előre és hátra (15 mm). Erőtéljes sokoldalú gép minden anyagfajta fúrásához, **menetvágásához**, dörzsárazásához és süllyesztéséhez. A **jobb / bal forgásirány**, a teljeshullámú elektronika, a **kulcs nélküli gyorsbefogó rendszerrel** rendelkező szerszámbefogó és a termovédelem sokoldalú felhasználási lehetőségeket biztosít. **Magfúró Ø 14 / 18 / 22 mm**, fogásmélység 30 mm; SSBF **gyorsbefogó fúrótokmány** 1 – 16 mm. **Menetfúró adapter** M10 / M12 / M16.

Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű fokozatmentes fordulatszám-szabályozás minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárazók, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**

- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Mágnestalp szélessége	180 mm
Teljesítményfelvétel	1600 W
Gyártó jelölése	MAB525
Szerszámbefogó alakja	MK3
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	180 - 580 min ⁻¹
Szerszámbefogó mérete	19 mm Weldon
Max. süllyesztés Ø	50 mm
Munkalöket	160 mm
Mágnestalp hossza	90 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M20 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	20 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	70 - 280 min ⁻¹
Maximális magfúrás Ø acélban	50 mm
Max. dörzsárazás Ø	20 mm
Hossz	295 mm
Szélesség	171 mm
Súly	16 kg
Magasság	492 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Magfúrógép