

Garant GRIDLINE

TFT monitorház, Típus: 2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948401 2
GTIN	4062406151973
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

TFT monitorház lapos képernyőkhöz, zárható, fix polccal. Önrögztő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, emelőajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szélesség	1250 mm
Monitorház hasznos mélység alul	230 mm
Monitorház hasznos mélység felül	150 mm
Magasság	600 mm
Mélység felül	200 mm
Súly	36 kg
Mélység alul	275 mm
Monitorház hasznos szélessége	1190 mm

Monitorház hasznos magassága	460 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Anyagvastagság	0,9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Monitorház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221