



Sztereómikroszkóp, Típus: EZ4W16



Rendelési adatok

Rendelés száma	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

StereoZoom mikroszkóp nagy felbontású, nagy fényerejű és éles képekért. Az állítógombok kézformához illeszkedő méretei, valamint a beállítható kezelőerő fáradtságmentes tartós használatot tesznek lehetővé. A szemtávolság és hibás látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki.

Fóliás billentyűzet, 3 rávilágítási mód választható 5 LED-del.

- **Integrált 5 megapixeles CMOS HD kamera.**
- **Vezeték nélküli adatátvitel WLAN-nal ingyenes Leica AirLab applikációval (rendszerkövetelmények: Android 4.1-től, iOS 7.0-tól). A Leica AirLab applikációval a kamera beállítható, képek és mérések rögzíthetőek, kommentálhatóak és Email-ben elküldhetőek. Ezen felül a képek fényképmappákban tárolhatóak és közösségi hálózatokban megoszthatóak.**
- **Több felhasználó egyidejűleg hozzáférhet a kamerához.**
- **További HDMI, USB 2.0 és Ethernet kimenet.**
- **Integrált SD kártya olvasó.**

Leica EZ4W nyitott tubussal és cserélhető okulárokkal. A 16×/15B okulárral a képek 56-szoros nagyítással is dokumentálhatóak.

Tartalom:

2× okulár 16×/15B.

Opcionális tartozék:

Okulár 10x/20B.

Műszaki leírás

Rávilágítás	3 mód választható: Maximális fényerő 5 LED-del, ferde rávilágítás 3 LED-del, lapos fénycsóva 2 LED-del
Munkatávolság	100 mm
LED-es megvilágító rendszer	A beépített, rá- és átvilágítás függetlenül vagy kombinálva kapcsolható be
Szabályozható megvilágítás	igen
Nagyítás (x-szeres)	12 - 56
Betekintési szög	60 fok
Optikai rendszer	10° Greenough parfokális
Súly	6,3 kg
Zoom	4,4:1
Látómező Ø	4,3 - 18,8 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp