

Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	952070 7
GTIN	2050002004061
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952070 méret: 1 db
GARANT digitális tolómérő, 412680 sz. 150 méret: 1 db
GARANT kengyeles mikrométer, 420402 sz. 0 – 25 méret.: 1 db
GARANT élderékszög, 450010 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX keményfém rajztű 458800 sz. HM méret: 1 db
GARANT acélvonalzó 461770 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462210 sz. 3 méret: 1 db
WIHA műanyag colstok 466200 sz. 2 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	16
Szélesség	200 mm
Súly	1,65 kg
Szerszámok száma	7
Mélység	400 mm

Szélesség G-ben	8
Kivitel	mérőszerszámmal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×16
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Digitális műhelytolómérőIP54 adatkimenettel Méréstartomány 150 mm	412680 150
Acélvonalzó, rozsdamentes Hossz 300 mm	461770 300
Élderékszög, edzett, lapos kivitelrozsdamentes, pontosság 00 Szárhossz 150X100 mm	450010 150X100
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 3 m	462210 3
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952070	952001 952070
Kengyeles mikrométer Méréstartomány 0-25 mm	420402 0-25
Egyenes keményfém rajztű Típus	458800