

**Garant****Villás- / racsnis csillagkulcs készlet, Szerszámok száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	952315 7
GTIN	
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952315 méret: 1 db

GARANT villáskulcs/racsnis csillag-villáskulcs 614800 sz. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16 méret: 1–1 db

**Műszaki leírás**

Szélesség G-ben	6
Szerszámok száma	7
Mélység G-ben	10
Szélesség	150 mm
Mélység	250 mm
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly	0,616 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×10
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614800 10
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952315	952001 952315
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 9 mm	614800 9
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 11 mm	614800 11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 16 mm	614800 16
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614800 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 8 mm	614800 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 14 mm	614800 14