


Garant GRIDLINE

Elválasztó lap / válaszfal készlet, 20×16G, Fiók előlap magasság / típus: 125/2**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 950220 125/2 |
| GTIN | 4062406193263 |
| Árucikk kategória | 9GB |

Leírás**Kivitel:**

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.

A fiókrendező anyag egy teljes 20×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×16G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951560 sz.: 1 × 125 méret

Elválasztó lap 951510 sz.: 4 × 125 méret

Válaszfal 951741 sz.: 15 × 125 méret

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×16 |
| Fiók előlap magassághoz | 125 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 400 mm |
| Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 20 |
| Magasság | 100 mm |
| Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 16 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Súly | 1,518 kg |
| Terméknév attribútum | 20×16G |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951560 125 |
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 4G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951741 125 |
| Elválasztó lapokMélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm | 951510 125 |