



Egyenes csiszoló akkus, Típus: 71230362



Rendelési adatok

Rendelés száma	077262 71230362
GTIN	
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **Porálló és nagyteljesítményű akkumulátoros egyenes csiszoló.**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.**
- **Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.**
- **Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.**
- **Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.**
- **Teljes körű felhasználó védelem: lágy indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem.**
- **Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.**

Hosszú orsónyak. A hosszú, karcsú nyak mély benyúlást tesz lehetővé a munkadarabra (pl. csövek belső csiszolása).

Szabvány:

- **Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.**

- **Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.**
- **Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.**
- **Teljes körű felhasználó védelem: Lágú indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem**
- **Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.**

Tartalom:

Szorítópatron Ø 6 mm, 1–1 db 13 és 17 méretű villáskulcs, koffer. **Akku és töltőkészülék nélkül.** Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834 – 073845 sz. alatt talál.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat és töltőkészülékeket a 073834 sz.-től talál.

Az egyenes csiszolók max. Ø 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Súly	1,6 kg
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	AGSZ 18-90 LBL Select
Fordulatszám-tartomány	2900 - 9000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximális szorítópatron Ø	8 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12
--	-------------

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V

073837 FE18