

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 26×20G, Fiók előlap magasság / típus: 50/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950360 50/2
GTIN	4062406152833
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×20G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 8 × 6×6/3 méret; 4 × 6×8/3 méret; 2 × 2×6/1 méret; 1 × 2×8/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 4 × B méret

Műszaki leírás

Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókbetét magassága	25 mm
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm

Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Anyag	Műanyag
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Mélység	500 mm
Magasság	25 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség	650 mm
Szélesség G-ben	26
Súly	1,365 kg
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/3	951415 6X6/3
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus B	951275 B
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X8/1	951415 2X8/1
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/3	951415 6X8/3