




Villáskulcs készlet, Szerszámok száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	952535 12
GTIN	4062406152642
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952535 méret: 1 db

HOLEX villáskulcs készlet 610960 sz. 12 méret (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	24
Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm
Mélység	600 mm
Szerszámok száma	12
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly	2,808 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10x24
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610950 12X13
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952535	952001 952535
Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm	610950 24X26
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610950 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610950 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610950 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610950 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm	610950 30X34
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm	610950 21X23
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610950 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm	610950 27X32
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610950 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610950 6X7
Kulcs készlet Kulcsok száma 12	610960 12