


HOLEX**Csillag-villáskulcs készlet, Szerszámok száma: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	952505 20
GTIN	4062406153069
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952505 méret: 1 db

HOLEX csillag-villáskulcs 613950 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	20
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	10
Mélység G-ben	20
Szélesség	250 mm
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly	2,587 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952505	952001 952505
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613950 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613950 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	613950 9
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613950 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613950 6
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613950 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613950 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613950 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613950 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 27 mm	613950 27
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613950 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613950 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613950 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613950 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613950 20
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613950 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613950 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613950 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613950 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613950 8