

Garant GRIDLINE

Elválasztó lap / válaszfal készlet, 26×24G, Fiók előlap magasság / típus: 125/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950520 125/2
GTIN	4062406153403
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 125 méret

Elválasztó lap 951530 sz.: 4 × 125 méret

Beilleszthető válaszfal 5G 951751 sz.: 8 × 125 méret

Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 2 × 125 méret

Műszaki leírás

Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Magasság	100 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm

Súly	1,934 kg
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Fiók válaszfal

Tartozék

Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 24G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951580 125
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 6G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951761 125
Elválasztó lapokMélység 24G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951530 125
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 5G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951751 125