



Egyenes csiszoló akkus, Típus: GGS18V23



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 077263 GGS18V23 |
| GTIN | 3165140945721 |
| Árucikk kategória | 03C |

Leírás

Kivitel:

Akkus egyenes csiszoló robusztus és terhelhető kefe nélküli motorral.

- **hosszú nyakkal és egy vezetékes készülék teljesítőképességével (1000 Wattnak felel meg).**

Az **Electronic Motor Protection (EMP)** védi a motort a túlterheléstől és hosszú élettartamot biztosít.

- **Kompakt felépítés és csekély súly a kényelmes használathoz.**
- **A Bosch Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Szorítópatron 6 mm, 2 db 13 és 19 méretű szorítókulcs, L-BOXX

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------------------|
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V |
| Elektronikus fordulatszám előválasztás | nem |
| Maximális szorítópatron Ø | 8 mm |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Max. vibráció EN szerint | 3,5 m/s ² |
| Súly | 1,8 kg |
| Fordulatszám-tartomány | 22000 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Gyártó jelölése | GG518 V-23 LC |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 |
| Energiaellátás | Akkus |
| Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) |
| Termék fajtája | Egyenes csiszoló |

Tartozék

| | |
|---|------------------|
| Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V | 073853 B18 |
| Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C | 073866 GAL18160C |
| Induló készlet 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer Gyártó jelölése B1863 | P07341 B1863 |
| Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V | 073851 B18 |
| Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V | 073854 B18 |
| Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV | 073866 1880CV |