

HOLEX**Hárompofás esztergatokmány öntvény hengeres központosító befogóval,
DIN 702-4, Külső Ø A: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312906 125
GTIN	4062406154516
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:**DIN 702-4.****Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971 – 312986 sz.

Műszaki leírás

Központosító mélység C	4 mm
Külső Ø A	125 mm
Súly	5 kg
Áteresztés E	32 mm
Központosító Ø B	95 mm
Maximális fordulatszám	4000 min ⁻¹
Magasság pofákkal H ₂	76 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	56 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Öntvény
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 125	312976 125
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125	312971 125
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125	312980 125
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 125	312981 125
Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 125	312986 125