

**HOLEX****Hárompofás esztergatókmány öntvény hengeres központosító befogóval,  
DIN 702-4, Külső Ø A: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312906 100
GTIN	4062406153892
Árucikk kategória	32W

**Leírás****Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

**Felhasználás:**

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldaltól. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

**Szabvány:****DIN 702-4.****Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

**Opcionális tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofák** 312971 – 312986 sz.

## Műszaki leírás

Súly	2,8 kg
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	67 mm
Külső Ø A	100 mm
Központosító mélység C	3 mm
Áteresztés E	20 mm
Központosító Ø B	70 mm
Maximális fordulatszám	4500 min <sup>-1</sup>
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	50 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Öntvény
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

## Tartozék

Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 100	312986 100
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 100	312971 100
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15