

HOLEX**Hárompofás esztergatókmány öntvény hengeres központosító befogóval,
DIN 702-4, Külső Ø A: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312906 80
GTIN	4062406153885
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldatról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:**DIN 702-4.****Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971 – 312986 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø A	80 mm
Központosító mélység C	3 mm
Magasság pofákkal H ₂	57 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	44 mm
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Központosító Ø B	56 mm
Súly	1,5 kg
Áteresztés E	16 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Öntvény
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 80	312971 80
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 80	312986 80
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15