

HOLEX**Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 315mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312911 315
GTIN	4062406154639
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldatról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:**DIN 702-4.****Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971 – 312986 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø A	315 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	97,2 mm
Maximális fordulatszám	2800 min ⁻¹
Súly	50 kg
Központosító mélység C	5 mm
Áteresztés E	103 mm
Központosító Ø B	260 mm
Magasság pofákkal H ₂	140,2 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 315	312976 315
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315	312981 315
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 315	312971 315
Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 315	312986 315