

**HOLEX**

## Hárompofás esztergatókmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	312911 200
GTIN	4062406154615
Árucikk kategória	32W

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatókmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

#### Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldatról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

#### Szabvány:

**DIN 702-4.**

#### Tartalom:

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

#### Opcionális tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofák** 312971 – 312986 sz.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	107 mm
Áteresztés E	55 mm
Külső Ø A	200 mm
Súly	17,5 kg
Központosító Ø B	160 mm
Központosító mélység C	4 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	78 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

## Tartozék

Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200	312981 200
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200	312970 200
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 200	312976 200
Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 200	312986 200
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200	312971 200
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15