

**HOLEX****Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312911 250
GTIN	4062406154622
Árucikk kategória	32W

**Leírás****Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

**Felhasználás:**

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldatról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

**Szabvány:****DIN 702-4.****Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

**Opcionális tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofák** 312971 – 312986 sz.

## Műszaki leírás

Áteresztés E	76 mm
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	123 mm
Külső Ø A	250 mm
Súly	29 kg
Maximális fordulatszám	3500 min <sup>-1</sup>
Központosító Ø B	200 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	89 mm
Központosító mélység C	5 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

## Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250	312976 250
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250	312981 250
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250	312971 250
Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250	312986 250