

**HOLEX****Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 160/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	312931 160/5
GTIN	4062406154783
Árucikk kategória	32W

**Leírás****Kivitel:**

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

**Felhasználás:**

**Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

**Szabvány:**

**DIN 702-3.**

**Tartalom:**

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

**Opcionális tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofák 312971 – 312986 sz.**

## Műszaki leírás

Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	100 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	68 mm
Külső Ø A	160 mm
Súly	9 kg
Áteresztés E	42 mm
Maximális fordulatszám	4600 min <sup>-1</sup>
Kúpméret	5
Központosító Ø B	82,5 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

## Tartozék

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15