

**TMSERROR, Típus: GBH18V-26F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbefogóval és kefe nélküli motrral.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.**

Akkus fúrókalapács, ideális napi használatra.

- **Teljes ellenőrzés a KickBack Control és Electronic Precision Control funkcióknak köszönhetően.**
- **Tiszta munkavégzés lehetséges az opcionális GDE 18V-16 porelszívással.**

Előny:

Kefe nélküli motor.

Tartalom:

2 × 18V / 8,0 Ah **ProCore akku**, töltőkészülék, gyorsváltó befogó 13 mm, mélységütköző, segédmarkolat, L-Boxx 136.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Ütési energia	2,6 J
Maximális csigafúró Ø betonban	26 mm
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Súly	3,6 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Max. vibráció EN szerint	13 m/s ²
Gyártó jelölése	GBH 18V-26 F
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális ütésszám	4350 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
	073856 C18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor
feszültség C18 V

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18
V

073851 B18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor
feszültség C18 V

073858 C18

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18
V

073853 B18

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073867 C18

Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV

073866 1880CV

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073863 C18