

Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	952073 6
GTIN	2050002004078
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952073 méret: 1 db
GARANT digitális tolómérő, 412680 sz. 150 méret: 1 db
GARANT kengyeles mikrométer, 420402 sz. 0 – 25 méret.: 1 db
GARANT élderékszög, 450010 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
GARANT műhelyvonalzó 461170 sz. 400 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462210 sz. 3 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	20
Súly	1,833 kg
Szerszámok száma	6
Mélység	500 mm

Szélesség G-ben	8
Kivitel	mérőszerszámmal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Digitális műhelytolómérőIP54 adatkimenettel Méréstartomány 150 mm	412680 150
Élderékszög, edzett, lapos kivitelrozsdamentes, pontosság 00 Szárhossz 150X100 mm	450010 150X100
Szögmérő, nyitott fokívvel Ívfok-Ø × szárhossz 120X150 mm	453000 120X150
Kengyeles mikrométer Mérestartomány 0-25 mm	420402 0-25
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952073	952001 952073
Műhelyvonalzó kétoldalú méretosztással Hossz 400 mm	461170 400
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 3 m	462210 3