



Racsnis csillagkulcs készlet JOKER, Szerszámok száma: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	952440 11
GTIN	2050002004115
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952440 méret: 1 db

WERA racsnis csillagkulcs 614870 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	11
Mélység	500 mm
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly	1,865 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20

Termék fajtája

Keményhab betét

Tartozék

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm

614870 10

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 12 mm

614870 12

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 15 mm

614870 15

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 11 mm

614870 11

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 8 mm

614870 8

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 17 mm

614870 17

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 14 mm

614870 14

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm

614870 13

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952440

952001 952440

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 18 mm

614870 18

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm

614870 19

JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 16 mm

614870 16