

**Garant****Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, Szerszámok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	952443 8
GTIN	4062406154387
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952443 méret: 1 db

GARANT kettős csillagkulcs, erősen hajlított 615600 sz. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27 méret: 1–1 db

**Műszaki leírás**

Szerszámok száma	8
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Szélesség	200 mm
Mélység	500 mm
Súly	1,702 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 14X17 mm	615700 14X17
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X18 mm	615700 16X18
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952443	952001 952443
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 19X22 mm	615700 19X22
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 8X9 mm	615700 8X9
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 24X27 mm	615000 24X27
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 12X13 mm	615000 12X13
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 6X7 mm	615600 6X7
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 12X13 mm	615600 12X13
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 19X22 mm	615600 19X22
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 10X11 mm	615000 10X11
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 24X27 mm	615600 24X27
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X18 mm	615600 16X18
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 14X17 mm	615600 14X17
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X18 mm	615950 16X18
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 8X9 mm	615600 8X9
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 10X11 mm	615600 10X11