



Csavarhúzó készlet, Csavarhúzók száma: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	667270 13
GTIN	4013288176349
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Üthető vég és kulcsos rásegítés (a lapos 3,5 méret kivételével). Nyél végéig átmenő 6-szög **penge** speciális acélból (a lapos 3,5 méretnél nem megy a nyél végéig).

Tartalom:

13 darabos 2 műanyag tartóban.

1-1 db lapos csavarhúzó 660300 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9 méret.

1-1 db csavarhúzó Phillipshez 668300 sz. 1; 2; 3 méret.

1-1 db csavarhúzó Pozidrivhoz 668305 sz. 1; 2; 3 méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz TX20; TX25 méret.

Műszaki leírás

Működtető hatszög	igen
Csavarhúzók száma	13
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Big Pack 900
Ütőfej	igen, a lapos 3,5 méret kivételével
Markolat kivitele	ütésálló műanyag integrált puha felületekkel (a 3,5 lapos méret kivételével)
Nyel anyaga	ütésálló műanyag
Végigmenő penge	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 3,5 mm	660300 3,5
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 2	668300 2
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 3	668300 3
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 4,5 mm	660300 4,5
Csavarhúzó Pozidriv-hezüthető véggel Kereszthorony méret 3	668305 3
Csavarhúzó Pozidriv-hezüthető véggel Kereszthorony méret 1	668305 1
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 1	668300 1
Csavarhúzó Pozidriv-hezüthető véggel Kereszthorony méret 2	668305 2
	660300 9

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel
Pengeszélesség b 9 mm
