

Garant

Csiszolóvászon készlet, 50 darabos (A), robusztus, nagyon rugalmas, 230×280 mm, Típus: 5GRITS

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556908 5GRITS
GTIN	4062406154479
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.** Lap mérete 230×280 mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Tartalom:

10–10 lap, 60, 80, 120, 180, 320 szemcsével.

Műszaki leírás

Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolólap szélessége	230 mm
Csiszolólap hossza	280 mm

Terméknév attribútum	230×280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		