

**Garant**
**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm**


## Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 14
GTIN	4062406155568
Árucikk kategória	11X

## Leírás

### Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz  $L_c$ : 18 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Szár Ø  $D_s$ : 14 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

## Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz $L_c$	18 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	2

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Teljes hossz L	75 mm
Száralak	HB
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró