

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 11,7 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 11,7
GTIN	4062406155537
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 16 mm

Teljes hossz L: 73 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	11,7 mm
Élhossz L _c	16 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,06 mm
Teljes hossz L	73 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,09 mm
Tűrés névleges Ø	e8

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	30 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Fogak száma Z	2
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró