



## Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3Lmm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Árucikk kategória	250

### Műszaki leírás

Kinyúlási hossz $L_1$	80 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	160 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Vágóél Ø $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	13 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	33 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,52 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	11,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------