




Csavarhúzó üthető véggel, Szerszámok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	953423 7
GTIN	2050002004214
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953423 méret: 1 db
WERA lapos csavarhúzó 660300 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7 méret: 1–1 db
WERA csavarhúzó Phillips-hez, 668300 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951211 sz. 3×3/1 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	7
Mélység G-ben	16
Mélység	400 mm
Szerszámok száma	7
Szélesség G-ben	8
Szélesség	200 mm
Súly	0,676 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x16
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 2	668300 2
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953423	952001 953423
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 1	668300 1
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 3,5 mm	660300 3,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 4,5 mm	660300 4,5