



## Fenőhasáb készlet, 5 darabos nemes korund, műanyag dobozban, Fenőhasábok száma: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	558805 5
GTIN	9003172903576
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

Gyakran használt simító fenőhasábokból összeválogatva, a durvától a finom csiszolásig.

#### Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek **sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez.** Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

#### Tartalom:

1-1 háromszög fenőhasáb 558515 sz., 100×10 G / M / F / P méret és 1 kerek fenőhasáb 558535 sz., 100×10 M méret.

#### Figyelem:

**Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.**

Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

### Műszaki leírás

Csiszolóanyag	Nemeskorund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Fenőhasábok száma	5
Csomagolás	Műanyag doboz

Termék fajtája

Fenőhasáb

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		