



Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221950 32/5 |
| GTIN | 4960664741335 |
| Árucikk kategória | 250 |

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Kinyúlási hossz L_1 | 70 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 1 mm |
| Ø D_3 | 25 mm |
| Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. |
| Szár Ø D_s h6 | 32 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 150 mm |
| Vágóél Ø D_c | 32 mm |
| Vágóélek száma Z | 5 |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 62 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{min} | 57 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{max} | 0,74 fok |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 23,3 mm |
| Beállítási szög κ | 15 fok |
| Szárkivitel | Hengeres szár |

| | |
|------------------------|----------------|
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Plunging |
| Marási felhasználási | Körmarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229713 |
|---------------|--------|