

**Garant****Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953624 28
GTIN	4062406155629
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953624 méret: 1 db  
GARANT kerepes hajtószár 632025 sz. 1/4 méret: 1 db  
GARANT toldószár, 632429 sz. 100; 150 méret: 1–1 db  
GARANT nyeles hajtószár 632829 sz. 146 méret: 1 db  
GARANT keresztmarkolat 633029 sz. 116 méret: 1 db  
GARANT kardáncsukló 633529 sz. 1/4 méret: 1 db  
GARANT hajlított hatszögkulcs készlet 627132 sz. 9 méret: 1 db  
GARANT 6-szög dugókulcs fej, 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret: 1–1 db

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	16
Mélység	400 mm
Szélesség	150 mm
Szerszámok száma	28
Súly	1,025 kg
Szélesség G-ben	6

Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×16
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 100 mm	632429 100
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631029 12
Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóvalKromozott Kulcsok száma 9	627132 9
Nyeles hajtósár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953624	952001 953624
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631029 3,5
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632429 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631029 4,5

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631029 13