

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953690 13
GTIN	4062406155681
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953690 méret: 1 db
GARANT kerepes hajtószár 635025 sz. 3/8 méret: 1 db
GARANT toldószár, 635429 sz. 125 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 636229 sz. 3/8 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej 637125 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Súly	0,763 kg
Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	8
Szélesség G-ben	8

Szerszámok száma	13
Mélység	200 mm
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×8
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	637125 11
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	637125 12
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 16 mm	637125 16
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635025 3/8
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 19 mm	637125 19
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 15 mm	637125 15
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	637125 14
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 17 mm	637125 17
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953690	952001 953690
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 18 mm	637125 18
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
	637125 10

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm

637125 13