

Garant**Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col, Szerszámok száma: 37****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953828 37
GTIN	4062406155711
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953828 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs 1/4 col 631029 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT toldószár 1/4 col 632429 sz. 50; 150 méret: 1–1 db
GARANT T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 1/4 col 633529 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640025 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT toldószár 1/2 col 641029 sz. 75; 250 méret: 1–1 db
GARANT T-hajtószár 1/2 col 641329 sz. 295 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 1/2 col 641629 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT 12-szög dugókulcs 1/2 col 642129 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Súly	3,513 kg

Szélesség	250 mm
Szélesség G-ben	10
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	37
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642129 27
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642129 19
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642129 22
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632429 50
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642129 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642129 18

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953828	952001 953828
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642129 24
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631029 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642129 16
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642129 21
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642129 13
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632429 150
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6