



## Nagy előtolású maró MFH mini, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Árucikk kategória	250

### Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	131 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	70 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Vágóélek száma Z	5
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	57 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,74 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	23,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár

Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------