

## Villanszerelő készlet, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	954585 12
GTIN	2050002004351
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954585 méret: 1 db  
WERA elektronikai lapos csavarhúzó, 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1-1 db  
Fáziskereső 665050 sz. 3 méret: 1 db  
WERA csavarhúzó Phillips-hez, 668600 sz. 1; 2 méret: 1-1 db  
GARANT kombinált fogó, teljesen szigetelt 701710 sz. 180 méret: 1 db  
GARANT telefonfogó, egyenes, teljesen szigetelt 713310 sz. 200 méret: 1 db  
GARANT oldalcsípőfogó, teljesen szigetelt 725310 sz. 160 méret: 1 db  
Kábelcsupaszító 728010 sz. 8-28 méret: 1 db  
GARANT huzalcsupaszító fogó 728613 sz. 6 méret: 1 db

### Műszaki leírás

Szélesség	250 mm
Szélesség G-ben	10
Mélység G-ben	24
Szerszámok száma	12
Mélység	600 mm

Szerszámok száma	12
Kivitel	szerszámkészlettel
Súly	1,614 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×24
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
Vanádium kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 180 mm	701710 180
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713310 200
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954585	952001 954585
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Huzalcsupaszító fogó Vezeték keresztmetszet 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725310 160
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Egypólusú fáziskereső Vágóél szélesség 3 mm	665050 3
	728010 8-28

Kábelcsupaszító kés kampós pengével Kábel Ø-höz 8-28 mm

---