

**Garant**

**Csiszolószivacs készlet, 24 darabos extra puha, 120×98×13 mm, Szemcsézet: 60**

**Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 557480 60     |
| GTIN              | 4062406155971 |
| Árucikk kategória | 51E           |

**Leírás****Kivitel:**

**Csiszolószivacs extra lágy** közbenső réteggel. Kitűnően igazodik minden profilhoz. **2 oldalon bevonattal.**

Korund (A) **kerámia bevonattal** a **hosszabb élettartam** érdekében.

Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében.

**Előny:**

- **Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.**
- **Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.**
- **Csekély eltömődési hajlam, kimosható.**

**Felhasználás:**

**Egyetlen és profilírozott felületek finomcsiszolásához** a geometria módosítása nélkül. Fém, fa és műanyagok megcsiszolásához a festék felhordása előtt, lakk közbenső csiszolásához.

**Műszaki leírás**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Szemcsézet    | 60                |
| Finomsági fok | közepes           |
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A               |
| Szélesség                     | 98 mm           |
| Magasság                      | 13 mm           |
| Hossz                         | 120 mm          |
| Terméknév attribútum          | 120×98×13 mm    |
| Bevonatos felületek száma     | 2               |
| Szivacsok, lapok száma        | 24              |
| Termék fajtája                | Csiszolószivacs |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Kőzet                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

