

Garant**Csiszolótömb készlet, 24 darabos kemény, 100×68×26 mm, Szemcsézet: 150**

Rendelési adatok

Rendelés száma	557470 150
GTIN	4062406155957
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Csiszolótömb kemény kivitelben nagyobb élszilárdsággal. **4 oldalon** korund (A) **bevonattal**. **Kerámia bevonat** a **hosszabb élettartam** érdekében.

Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében.

Előny:

- **Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.**
- **Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.**
- **Csekély eltömődési hajlam, kimosható.**

Felhasználás:

Sorjázáshoz és fa, fém és lakkok felületcsiszolásához.

Műszaki leírás

Szemcsézet	150
Finomsági fok	nagyon finom
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szélesség	68 mm
Magasság	26 mm

Hossz	100 mm
Terméknév attribútum	100×68×26 mm
Bevonatos felületek száma	4
Szivacsok, lapok száma	24
Termék fajtája	Csiszolószivacs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		