

Garant**Soft-Pad tekercs Lágy, 100 mm × 24 m, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557460 60
GTIN	4062406154486
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Soft-Pad tekercs egyik oldalon **normál korund (A)** bevonattal. **Kerámia bevonat** a hosszabb élettartam érdekében. Tárolás praktikus adagolódobozban ablakkal a töltöttségi szint gyors ellenőrzéséhez.

Előny:

Tiszta hab hordozóanyag. Ez maximális rugalmasságot kölcsönöz és megakadályozza a szemcse kitöredezést. Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében. **200 perforált lap** 100×120×3 mm.

Felhasználás:

Kontúrok, szélek és nehezen hozzáférhető helyek finomcsiszolásához, pl. lakkozás, tisztítás előtti előkészítéshez. Nedves- és száraz csiszolás.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Normál korund (A)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szélesség	100 mm
Magasság	3 mm
Hossz	120 mm
Terméknév attribútum	100 mm × 24 m
Bevonatos felületek száma	1
Szivacsok, lapok száma	200
Termék fajtája	Csiszolószivacs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

