

Garant**Csiszolószivacs készlet, 24 darabos extra puha, 120×98×13 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557480 180
GTIN	4062406155995
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Csiszolószivacs extra lágy közbenső réteggel. Kitűnően igazodik minden profilhoz. **2 oldalon bevonattal.**

Korund (A) **kerámia bevonattal** a **hosszabb élettartam** érdekében.

Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében.

Előny:

- **Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.**
- **Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.**
- **Csekély eltömődési hajlam, kimosható.**

Felhasználás:

Egyetlen és profilírozott felületek finomcsiszolásához a geometria módosítása nélkül.

Fém, fa és műanyagok megcsiszolásához a festék felhordása előtt, lakk közbenső csiszolásához.

Műszaki leírás

Szemcsézet	180
Finomsági fok	szuperfinom
Csiszolóanyag	Normál korund (A)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szélesség	98 mm
Magasság	13 mm
Hossz	120 mm
Terméknév attribútum	120×98×13 mm
Bevonatos felületek száma	2
Szivacsok, lapok száma	24
Termék fajtája	Csiszolószivacs

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

