

Garant**Soft-Pad készlet, 20 darabos puha, 120×98×5 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 557490 60 |
| GTIN | 4062406156008 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Soft-Pad a nyomást elosztó habszivacs szerkezettel. Korund (A) bevonattal.

2 oldalon bevonattal.

Csökkenti az idegen anyag bejuttatását a munkadarab felületébe az oldószermentes kötés következtében.

Előny:

- **Rugalmas, nem törik meg és nem gyűrődik.**
- **Minden szivacs alkalmas nedves csiszoláshoz is.**
- **Csekély eltömődési hajlam, kimosható.**

Felhasználás:

Kontúrok, szélek és nehezen hozzáférhető helyek finomcsiszolásához, pl. lakkozás, tisztítás előtti előkészítéshez. Nedves- és száraz csiszolás.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|---------|
| Finomsági fok | közepes |
| Szemcsézet | 60 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Szélesség | 98 mm |
| Magasság | 5 mm |
| Hossz | 120 mm |
| Terméknév attribútum | 120×98×5 mm |
| Termék fajtája | Csiszolószivacs |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

