

HOLEX**Csipesz készlet, Szerszámok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954735 5
GTIN	4062406155872
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954735 méret: 1 db
HOLEX csipesz, hegyes, 727520 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX csipesz, tompa, 727550 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX csipesz, karcsú, hajlított hegy, 727600 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX csipesz, széles hegy, 727610 sz. AM méret: 1 db
HOLEX csipesz, sarló alakú 727631 sz. AM méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	8
Szélesség	150 mm
Mélység	200 mm
Szélesség G-ben	6

Szerszámok száma	5
Kivitel	szerszámkészlettel
Súly	0,145 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×8
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954735	952001 954735
Csipesz, tompa, hegy 3 mm széles, 145 mm, Form 40 Alapanyag AMB	727550 AMB
Csipesz keskeny hegyel hajlított, 150 mm, alak 22b Alapanyag AMB	727600 AMB
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag AMB	727520 AMB
Csipesz 4,5 mm széles, lapos hegyel, hajlított, 120 mm, Form 38a Alapanyag AM	727610 AM