

**Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	25 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Vágóélek száma Z	5
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Ø D ₃	18 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Szár Ø D ₅ h6	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	140 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	43 mm
Ferde bebarási szög α _{max}	1,05 fok
Ferde bebarási hossz L az α _{max} -hoz	16,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------