



Nagy előtolású maró MFH mini, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	79 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D_c	16 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø D_3	9 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D_{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	25 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	2,35 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	7,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------