



Nagy előtolású maró MFH mini, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221955 25/5 |
| GTIN | 4960664741397 |
| Árucikk kategória | 250 |

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Ø D ₃ | 18 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p max} | 1 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 60 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 117 mm |
| Vágóél Ø D _c | 25 mm |
| Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. |
| Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Szár Ø D _s h6 | 25 mm |
| Vágóélek száma Z | 5 |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 48 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 43 mm |
| Ferde bemarkási szög α _{max} | 1,05 fok |
| Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz | 16,3 mm |
| Beállítási szög κ | 15 fok |
| Szárkivitel | Weldon szár |

| | |
|------------------------|----------------|
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Plunging |
| Marási felhasználási | Körmarkás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229713 |
|---------------|--------|