



Nagy előtolású maró MFH mini, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L_{ges}	101 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	33 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,52 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	11,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------