

**Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Árucikk kategória	250

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Ø $D_3$	13 mm
Vágóélek száma Z	3
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Vágóél Ø $D_c$	20 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Teljes hossz $L_{ges}$	130 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	33 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,52 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	11,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------